

## Elmasonic S 40 (H)

Myjka ultradźwiękowa

### Nr zamówienia Elma

Elmasonic S 40 (230 V)	100 4635
Elmasonic S 40 (115 V)	100 7142
Elmasonic S 40 H (230 V)	100 2006
Elmasonic S 40 H (115 V)	100 7143
Kosz ze stali nierdzewnej	100 4232
Pokrywa (tworzywo sztuczne)	100 3281
Inne akcesoria dostępne na zapytanie	



Urządzenia linii Elmasonic S są dostępne w 16 różnych rozmiarach od 0,5 litra do 90 litrów. Czyszczenie ultradźwiękowe sterowane mikroprocesorem oraz technologia Sweep świadczą o najnowszym stanie techniki. Wyświetlacz LED jest przyjazny dla użytkownika i gwarantuje komfort obsługi.

Inne zalety:

- Wysoka wydajność przetwornika 37 kHz (system sandwich)
- Zbiornik wykonany z odpornej na kawitację stali nierdzewnej
- Łatwy w obsłudze i przejrzysty panel sterowania, wodoodporny
- Wyświetlacz LED pokazuje zadany i pozostały czas czyszczenia
- Proces czyszczenia można rozpocząć od razu lub po osiągnięciu zadanej temperatury (Autostart)
- Pokrętko do ustawiania pracy ciągłej i krótkiego czasu działania od 1 do 30 min
- Kontrola temperatury ultradźwięków (dotyczy tylko urządzeń z podgrzewaniem)
- Funkcja Sweep dla zoptymalizowanego rozkładu pola dźwięku w cieczy czyszczącej poprzez modulację częstotliwości
- Funkcja Degas do skutecznego odgazowania płynu do czyszczenia i do specjalnych zastosowań w laboratorium
- Funkcja Autodegas dla automatycznych cykli odgazowania, tj. ze świeżych płynów czyszczących
- Ochrona przed pracą na sucho (dotyczy tylko urządzeń z podgrzewaniem)
- Ustawienie temperatury pokrętkiem (dotyczy tylko urządzeń z podgrzewaniem). Zmienny zakres temperatur co 5° C od 30° do 80°C
- Wyświetlacz LED temperatury zadanej i rzeczywistej (dotyczy tylko urządzeń z podgrzewaniem)
- Wtyczka zasilania sieciowego (S10 -300H S)
- Ergonomiczne uchwyty z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- Pokrętko (na boku urządzenia) do szybkiego opróżniania zbiornika z cieczy czyszczącej poprzez dren zamontowany z tyłu urządzenia

### Dane techniczne:

Napięcie zasilania (V)	220-240 V 50 / 60 (Hz)	Maks. objętość napełniania zbiornika (L)	4,25
Częstotliwość ultradźwięków (Hz)	37	Waga (kg)	4,0
Całkowity pobór mocy S 40 (W)	140	Kosz wsadowy	stal nierdzewna
Całkowity pobór mocy S 40 H (W)	340	Obudowa	stal nierdzewna
Ultradźwiękowa wydajność skuteczna (W)	140	Odpływ	3/8"
Maks. wydajność szczytowa ultradźwięków ** (W)	560	Uchwyty do przenoszenia (plastikowe)	√
Moc grzewcza urządzeń	200	Deklaracja zgodności CE	√
Wymiary zewn. myjki S / G / W (mm)	300 / 179 / 264	Stopień ochrony IP	IP 20
Wymiary wewn. wanny S / G / W (mm)	240 / 137 / 150		
Wymiary wewn. kosza S / G / W (mm)	190 / 105 / 75		

\*\* S 10 – S 15 H: impuls dźwięków; S30 - S900 H; podwójne fale dźwiękowe. Wybór formy sygnału został dopasowany do kształtu wanny.

Na podstawie formy sygnału wynika 4-krotna lub 8-krotna wartość dla maksymalnej wydajności szczytowej ultradźwięków.